

Principio di funzionamento	Sensore fotoelettrico a riflettore
Principio di funzionamento nel dettaglio	Senza riflettore a distanza minima (autocollimazione/ottica coassiale)
Dimensioni (L x H x P)	15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
Punto di emissione luminosa	A forma di parallelepipedo
Distanza max. di rilevamento	0 m ... 4 m ¹⁾
Distanza di rilevamento	0 m ... 4 m ¹⁾
Focus	Circa 1,5°
Natura della luce	Luce rossa visibile
Sorgente luminosa	LED ²⁾
Dimensioni punto luminoso (distanza)	Ø 25 mm (1,5 m)
Angolo d'irraggiamento	Circa 1,5°
Lunghezza d'onda	640 nm
Impostazione	Potenziometro, 11 rotazioni
Versioni speciali	Riconoscimento di oggetti trasparenti
Applicazioni speciali	Riconoscimento di oggetti trasparenti

<div class="footnote" style="box-sizing: inherit; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-variant-emoji: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: "SICK Intl", sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-size-adjust: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; -space-xxxxs: 2px; -space-xxxs: 4px; -space-xxs: 8px; -space-xs: 12px; -space-sm: 16px; -space-md: 24px; -space-lg: 32px; -space-xl: 48px; -space-xxl: 64px; -space-xxxl: 96px; -space-xxxxl: 128px; -component-padding: 16px; margin: 0px; padding-top: 24px; border-width: 1.5px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(236, 232, 228); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; -space-xxxxxs: 1px; -space-lg-40: 40px; -space-xxl-80: 80px; -border-radius-none: 0; -border-radius-small: 4px; -border-radius-medium: 8px; —